

Garant
**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 63 A = 120,
Vpenjalni Ø D1: 6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308574 6
GTIN	4045197944030
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 A = 120

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava