

## Garant

### Vpenjalne glave z izvrtinami za hladilne kanale, PSC 63 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 16mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308509 16
GTIN	4045197944016
Razred artikla	31C

#### Opis

##### Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

##### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

##### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

##### Napotek:

Primerno reducirno držalo s PSC 63 na PSC 40 ali PSC 50 art. 318892.

Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC 40 ali PSC 50 po ponudbi.

Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.

Ustrezni podaljški pod art. 318894, art. 318895 in art. 318896.

#### Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave