

**Garant**

**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 30 kratka,  
Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300048 6
GTIN	4045197944122
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	25 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6
---	----------