

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 30 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300463 25
GTIN	4045197944191
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**GARANT –**

- **Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min<sup>-1</sup>) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 16 mm

Previsna dolžina A: 55 mm

Zunanji Ø D: 42 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 25

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 25

## Tehnični opis

Zunanji $\varnothing$ D	42 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 za ER-vpenjalne stročnice	25
Previsna dolžina A	55 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	25
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
--	-----------