

Garant**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 kratka, Ø trna d1: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300835 13
GTIN	4045197944276
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	23 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	13
Ø trna d ₁	13 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	13

Zunanji Ø D	27 mm
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	18 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	13
Vpenjalni Ø D ₁	13 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje