



## Držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300683 20
GTIN	4045197944245
Razred artikla	32A

### Opis

**Izvedba:**

Cilindrična držala z držalom Weldon, vklj. z ER-matico.

Na voljo je skožnja izvrtina za notranje hlajenje.

**Uporaba:**

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni ključ art. 309680 – 309740.

ER-vpenjalne stročnice art. 308878 – 309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

**Napotek:**

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

### Tehnični opis

Ø držala d	25 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
za ER-vpenjalne stročnice	20
Zunanji Ø D	34 mm
L <sub>2</sub>	19,5 mm
Dolžina držala L <sub>1</sub>	85,5 mm

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice