

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 30 kratka,
Vpenjalni \varnothing D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300048 10
GTIN	4045197944146
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni \varnothing D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji \varnothing D	35 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10
--	-----------