

**Garant****Vpenjalna tulka, cilindrična, ER-vpenjalna stročnica: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319291 40
GTIN	4045197943606
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Vpenjanje prek zunanjega premera v standardno držalo nožev za notranje struženje ali držalo svedrov z obračalnimi ploščicami.

**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

**Napotek:**

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).  
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	40 mm
Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Primerne za	Art. 319289

Ø osnovnega držala d <sub>2</sub>	64 mm
Navoj M	M50×1,5
l <sub>2</sub> z zamenljivim adapterjem	60,5 mm
l <sub>2</sub> z ER-vpenjalno stročnico	28 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna tulka