



## Strgalo za klinaste utore s teleskopskim stebлом in rezalno ploščico vel. 11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839705
GTIN	7290005395864
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

2k-ročaj s **teleskopskim stebлом** in izmenljivo rezalno ploščo.

#### Uporaba:

Za robkanje utorov za zagozde na izvrtinah ali gredeh.

celotna dolžina: 160 - 230 mm

### Tehnični opis

za širino utora za zagozdo	2,4 - 11 mm
celotna dolžina	160 - 230 mm
Izvedba držala	Dvokomponentna prevleka ročajev
Material ročaja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Rezalna ploščica za klinaste utore za maksimalno širino prečke 11 mm	839720 11
Rezalna ploščica za klinaste utore za maksimalno širino prečke 8 mm	839720 8
	839720 15

Rezalna ploščica za klinaste utore za maksimalno širino  
prečke 15 mm

Teleskopsko steblo za rezalne ploščice

839725