

Garant**Rezkalna in stružna vpenjalna glava, HSK-T 63, ER-vpenjalna stročnica: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319294 32
GTIN	4045197943729
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo.

Najtrdnjša kombinacija z najmanjšim previsom.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

ISO 12164-3.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Napotek:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Tehnični opis

x z zamenljivim adapterjem	81 mm
l ₂ z zamenljivim adapterjem	107 mm

l_2 z ER-vpenjalno stročnico	80 mm
x z ER-vpenjalno stročnico	54 mm
Zunanji $\varnothing d_3$	63 mm
Navoj M	M40×1,5
\varnothing osnovnega držala d_2	48 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter