

**Garant**
**VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208037 12
GTIN	4045197943750
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Toleranca kota  $\pm 8'$ .

### Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

Ø sprostitve  $D_1$ : 5 mm

Celotna dolžina L: 55 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Podajanje  $f_z$  v jeklo  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	12 mm
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	55 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Ø sprostitve $D_1$	5 mm
Oblika	C

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar