

Garant
VHM kotni rezkar, oblika D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208038 12
GTIN	4045197943774
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Toleranca kota $\pm 8'$.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

Ø sprostitve D_1 : 5 mm

Celotna dolžina L: 55 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm²: 0,04 mm

Tehnični opis

Ø sprostitve D_1	5 mm
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Število zob Z	6
Ø držala D_s	10 mm
Ø rezila D_c	12 mm
Oblika	D

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar