

HOLEX**Vpenjalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304278 18
GTIN	4045197944344
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****Z izvrtinami za hladilne kanale brez zapiranja.**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16
--	-----------