

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 40 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300649 11
GTIN	4045197944481
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna matica je fino centrirana **za HSC**. ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).

· **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vključno s High-Speed ER-mini matico art. 309650.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Zunanji Ø D	16 mm
Previsna dolžina A	70 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	11
Uporabna dolžina L _N	44 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-7 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308882 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm	308918 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	309399 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	308881 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 1 mm	308881 1
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni \varnothing vpenjanja d 3,5 mm	309399 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 2 mm	308918 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	308918 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308881 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm	309155
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	308882 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
	309399 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309399 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309399 2,8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308882 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	309399 2,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308882 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010