

Garant

Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305709 16
GTIN	4045197944511
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Prehod je navrtan (= ER11).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 22 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 16

Tehnični opis

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	16
za ER-vpenjalne stročnice	16 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Uporabna dolžina L _N	33 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 70

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice