

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 40 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300649 16
GTIN	4045197944498
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vpenjalna matica je fino centrirana **za HSC**. ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).

· **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vključno s High-Speed ER-mini matico art. 309650.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 22 mm

Primeren vpenjalni ključ art. 309740: 16

Tehnični opis

Primeren vpenjalni ključ art. 309740	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16 mm
Zunanji Ø D	22 mm

Uporabna dolžina L_N	45 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice