

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303015 32
GTIN	4045197944924
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. Oblika ADB. S 4 izvrtinami za hladilne kanale.

- **Cilindrična oblika.**
- **Z izvrtino Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Previsna dolžina A	50 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Zunanji Ø D	78 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave