

**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT kratka, PSC 63, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308556 20
GTIN	4045197945105
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.

**Uporaba:**

Prenos vrtilnih momentov do **550 Nm**, izvedba HT (High Torque).

- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.
- Za grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

**Dodatni pribor:**

Reducirni nastavki št. 302150, 302155, 302160 in 302165.

**Tehnični opis**

Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Zunanji $\varnothing$ D	49 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	41 mm

primerna reducirna puša	302160; 302155
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava