



Garnitura večnamenskih strugalnikov/strgal (7 ročajev z rezili), v škatli iz umetne mase 16-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839980
GTIN	7290003237838
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

2k-ročaji s **teleskopskim stebлом** in zamenljivimi nastavki. Precizni strugalniki z ročajem iz lahke kovine in hitroopenjalno glavo.

Obseg dobave:

Univerzalni odstranjevalec zarobka s 3 rezili (S100, S20, S30): 1 kos art. 838420

Miniaturni strugalnik z zakrivljenim specialnim rezilom za struganje: 1 kos art. 839675

Odstranjevalnik zarobka za klinaste utore, z 1 rezalno ploščico (2,4–11 mm): 1 kos art. 839705

Precizni strugalnik z obojestranskim rezilom iz posebnega orodnega jekla: 1 kos art. 836400

Odstranjevalnik zarobka za pločevino, z rezilom (1–8 mm): 1 kos art. 839740

Miniaturni strugalnik z ravnim miniaturnim rezilom za struganje: 1 kos art. 839670

Odstranjevalnik zarobka za pločevino za izvrtine, z glavo (do Ø 20 mm): 1 kos art. 839605

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka
---------------	---------------------

Pribor

Precizno strgalo z zamenljivim rezilomorodno jeklo	836400
Mini strgalo s teleskopskim stebлом in mini ravnim strgalnim rezilom	839670
Strugalnik za izvrtine z glavo HSS Ø 20 mm	839605
Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s teleskopskim stebлом in 3 rezili (S100, S20, S30)	838420
Strgalo za pločevino s teleskopskim stebлом in V-rezilom vel. 8	839740
Mini strgalo s teleskopskim stebлом in specialnim zakrivljenim strgalnim rezilom	839675
Strgalo za klinaste utore s teleskopskim stebлом in rezalno ploščico vel. 11	839705