

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SSKCR/L12
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Prevesna dolžina L_1	75 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 25
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Velikost ploščice	12 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500