

Garant

Nož za notranje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261304 16/11
GTIN	4045197945198
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art.317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJCR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1103..

Funkcijska širina L_4 : 20 mm

Dolžina glave L_1 : 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 1

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 1
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	81 mm
Velikost držala	16 mm

Dolžina glave L ₁	34 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 1616X11
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8