

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJBR/L 2020X11

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1103..

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 40 mm

Celotna dolžina L: 99 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 1

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Dolžina glave L_1	40 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2020X11

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 1
Celotna dolžina L	99 mm
Velikost ploščice	11 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8