

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava S 4 izvrtinami za hladilni kanal, ponikljana, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308267 10
GTIN	4045197945396
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Premium izvedba: ponikljana izvedba s 4 izvrtinami **za hladilne kanale, ki se lahko zaprejo.**
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja 10 mm).

Uporaba:

- **Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.**
- **Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.**

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od Ø vpenjanja D₁ 6 mm).

4 vijaki za šobe M3.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410 – 302416, naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
----------------------------	-------

Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Ø D ₂	24 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava