

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava S 4 izvrtinami za hladilni kanal, ponikljana, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302287 8
GTIN	4045197945501
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Izvedba Premium: ponikljana izvedba s 4 izvrtinami za **hladilne kanale**, ki se lahko zaprejo. Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja 10 mm).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerna za induktivne, kontaktne nakrčevalne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

4 vijaki za šobe M3.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	80 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Vpenjalni $\varnothing D_1$	8 mm
Zunanji $\varnothing D$	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava