

**Garant**

**Vpenjalne glave ponikljan, z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka,  
Vpenjalni Ø D1: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304272 6
GTIN	4045197945556
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**GARANT:** Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Specialno nikljanje.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Previsna dolžina A	65 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6
---	----------