

**Garant**

**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, ponikljana, SK 40 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300515 16
GTIN	4045197945815
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

**GARANT –**

- **Izredno miren tek zaradi prenapetih držal in finega uravnoveženja G2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Optimalna zaščita pred korozijo zaradi ponikljanih površin.**
- **Največje vpenjalne sile in natančnost s precizno vpenjalno matico GARANT.**

Specialno nikljanje.

**GARANT –**

- **Kakovost uravnoveženja G2,5/25.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 16

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 16

## Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	16
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	16
Zunanji Ø D	28 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------