


**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice nikljani, HSK-A 100 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305486 40
GTIN	4045197945808
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Ponikljan za zaščito pred korozijo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	63 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
za ER-vpenjalne stročnice	40

Previsna dolžina A	120 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 dolga
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
--	-----------