

Garant**Držalo za pehanje profila, metrično $\varnothing d = 12$ mm, \varnothing držala DS: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293023 16
GTIN	4045197945938
Razred artikla	29K

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Napotek:

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen \varnothing noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

Tehnični opis

Dolžina držala L_s	35 mm
L	46 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
\varnothing držala D_s	16 mm
\varnothing D	44 mm

Podatkovni list

Ø d	12 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 8 mm	293006 8
Šestilni ključ za Ø držala 12 mm	293006 12
Šestilni ključ za Ø držala 16 mm	293006 16
Šestilni ključ za Ø držala 5 mm	293006 5