

**Garant****Držalo za pehanje profila, VDI  $\varnothing$  d = 12 mm, Tip vpenjalnega trna: VDI40**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Razred artikla	29K

## Opis

**Primerno za:**

CNC-stroje.

**Dodatni pribor:**

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

**Napotek:**

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen  $\varnothing$  noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

## Tehnični opis

L	83 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	83 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	58 mm
Vrsta držala	VDI 40
$\varnothing$ d	12 mm
Velikost vpenjalnega trna	VDI40

## Podatkovni list

z notranjim hlajenjem

ne

Vrsta izdelka

Orodje za pehanje utorov in profila

### Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 16 mm

293006 16

Šestilni ključ za Ø držala 8 mm

293006 8

Šestilni ključ za Ø držala 12 mm

293006 12

Šestilni ključ za Ø držala 5 mm

293006 5