

**Garant****Držalo za pehanje profila, metrično  $\varnothing d = 16$  mm,  $\varnothing$  držala DS: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293026 25
GTIN	4045197945990
Razred artikla	29K

**Opis****Primerno za:**

CNC- in konvencionalne stroje.

**Dodatni pribor:**

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

**Napotek:**

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen  $\varnothing$  noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

**Tehnični opis**

L	76 mm
Dolžina držala $L_s$	50 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
$\varnothing$ držala $D_s$	25 mm
$\varnothing$ D	58 mm

## Podatkovni list

Ø d	16 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

### Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 5 mm	293006 5
Šestilni ključ za Ø držala 16 mm	293006 16
Šestilni ključ za Ø držala 8 mm	293006 8
Šestilni ključ za Ø držala 12 mm	293006 12