

Garant**Držalo za pehanje profila, VDI \varnothing d = 16 mm, Tip vpenjalnega trna: VDI40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Razred artikla	29K

Opis

Primerno za:

CNC-stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Napotek:

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen \varnothing noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

Tehnični opis

\varnothing D ₁	58 mm
L	83 mm
\varnothing D ₂	83 mm
Vrsta držala	VDI 40
Velikost vpenjalnega trna	VDI40
z notranjim hlajenjem	ne

Vrsta izdelka

Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 8 mm	293006 8
Šestilni ključ za Ø držala 12 mm	293006 12
Šestilni ključ za Ø držala 16 mm	293006 16
Šestilni ključ za Ø držala 5 mm	293006 5