

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični Ø d = 8 mm, TiN, 4-kotnik: 4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293050 4
GTIN	4045197946898
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
 - **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**
- Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

Tehnični opis

Zev ključa	4 mm
L	6,5 mm

Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,09 do +0,12 mm
Profil	4-kotnik
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila