

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični $\varnothing d = 12$ mm, TiN, 4-kotnik: 2mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293053 2 |
| GTIN | 4045197946959 |
| Razred artikla | 29L |

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
 - **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**
- Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

Tehnični opis

| | |
|------------|--------|
| L | 3,5 mm |
| Zev ključa | 2 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Rezalni material | HSS |
| Toleranca | 0,05 do 0,07 mm |
| Profil | 4-kotnik |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Prevleka | TiN |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |