

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični Ø d = 16 mm, TiN, 6-kotnik: 25mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293046 25 |
| GTIN | 4045197946829 |
| Razred artikla | 29L |

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| L | 32 mm |
| Zev ključa | 25 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Toleranca | +0,24 do +0,28 mm |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Profil | 6-kotnik |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Prevleka | TiN |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |