

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293063 TX6
GTIN	4045197947420
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

L	1,7 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	1,76 mm
Osnovna izvrtina Ø	1,3 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX6
Toleranca	0,0 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila