

**Garant****Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX15mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293066 TX15
GTIN	4045197947574
Razred artikla	29L

## Opis

**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.****Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

## Tehnični opis

L	3 mm
Osnovna izvrtina Ø	2,5 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	3,37 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX15
Toleranca	-0,005 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila