

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293060 TX10
GTIN	4045197947352
Razred artikla	29L

## Opis

**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

## Tehnični opis

L	2 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	2,83 mm
Osnovna izvrtina Ø	2,1 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX10
Toleranca	-0,005 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila