

**Garant****Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293066 TX55   |
| GTIN                  | 4045197947666 |
| Razred artikla        | 29L           |

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

|  |          |
|--|----------|
| L  | 7 mm     |
| Osnovna izvrtina Ø                             | 8,25 mm  |
| Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 11,37 mm |
| Rezalni material                               | HSS      |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Profil Torx®   | TX55                                |
| Toleranca      | -0,015 do +0,015 mm                 |
| Profil         | Torx®                               |
| L <sub>1</sub> | 40 mm                               |
| Ø d            | 16 mm                               |
| Prevleka       | TiN                                 |
| Vrsta izdelka  | Orodje za pehanje utorov in profila |