

Garant**Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX60mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293066 TX60
GTIN	4045197947673
Razred artikla	29L

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.****Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

L	7,5 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	13,42 mm
Osnovna izvrtina Ø	9,9 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX60
Toleranca	-0,015 do +0,015 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila