

**ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke, za ER: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309615 20
GTIN	7640128492177
Razred artikla	39Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **S 6-kotnikom** ZK 25.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Tesnilni obročki art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Napotek:**

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	19,5 mm
za ER	20 mm
maksimalni zatezni moment	100 Nm

Navoj	M25×1,5
Zunanji Ø D	34 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice