



## Centrirni vpenjalni element z vpenjalnimi krogli, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370018 2
GTIN	4030618238904
Razred artikla	37K

### Opis

#### Prednosti:

- **Precizno samodejno centriranje z natančnostjo  $\pm 0,025$  mm.**
- **Z vpenjalnimi elementi je mogoče obdelovance z neobdelano ali obdelano površino centrirati in vpeti v vpenjalnih točkah z vlekem navzdol.**
- **Veliko območje nastavljanja pri nizki izvedbi.**
- **Možnost privijačenja od zgoraj in od spodaj.**

#### Uporaba:

Za centriranje in vpenjanje obdelovancev z vpenjalno izvrtino.

#### Material:

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, brunirano. Vpenjalni elementi iz nerjavnega jekla 1.4112, kaljeni in brušeni.

$D_{\min}$ : 18,5 mm

$D_{\max}$ : 22,5 mm

$d_3$  f7: 15 mm

$\varnothing d_4$ : M5 mm

$h_2$ : 11,6 mm

$h_4$ : 7,5 mm

### Tehnični opis

$h_2$	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
$h_4$	7,5 mm
$D_{maks}$	22,5 mm
$D_{min}$	18,5 mm
Vpenjalna sila	4,5 kN
$d_3 f7$	15 mm
$h_5$	23,6 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave