

HALDER**Vpenjalna čeljust z dvojno zagozdo ravno, Navoj M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370024 M16
GTIN	4030618237754
Razred artikla	37K

Opis**Uporaba:**

Z dvojno zagozdo se dodatno doseže navpična vpenjalna sila.

S privijanjem vpenjalnega vijaka se obe vpenjalni čeljusti pomakneta navzven in pritisneta obdelovanca ob trden prislon.

Material:

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, svetlo. Vpenjalne čeljusti iz orodnega jekla, kaljene, brunirane in brušene.

Napotek:

Namestitev v izvrtino z navojem ali z matico v T-utore. Možnost za vodoravno ali navpično večkratno vpenjanje.

Dolžina: 58 - 66 mm

Višina H: 34 mm

B₁: 56 mm

maksimalni zatezni moment: 210 Nm

Vpenjalna sila: 80 kN

Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	210 Nm
---------------------------	--------

Navoj M	M16
Dolžina	58 - 66 mm
Vpenjalna sila	80 kN
B ₁	56 mm
Višina H	34 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave