



Vpenjalna spona Pitbull topa, Navoj M: M2,5



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370030 M2,5 |
| GTIN | 4046368563104 |
| Razred artikla | 37M |

Opis

Izvedba:

- Spona s šesterokotnim vijakom z notranjim 6-kotnikom DIN 912 s prstanom, odpornim na olja.
- Varno, natančno vpenjanje.
- Kompaktna in z zelo malo motečimi elementi.

Topirob za splošno uporabo.

Uporaba:

Primerna za večkratno vpenjanje.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------|
| Vpenjalna širina | 9,5 mm |
| Material | Jeklo |
| H | 6,6 mm |
| Vpenjalna sila | 2,8 kN |
| B _{H9} | 9,5 mm |
| H ₁ | 3,6 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Vpenjalni hod | 0,15 mm |
| B ₁ | 3,8 mm |
| maksimalni zatezni moment | 1,8 Nm |
| Navoj M | M2,5 |
| Višina H ₂ | 1,9 mm |
| Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |