

Garant**Rezkarji VHM, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202815 4
GTIN	4045197947727
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Z **visokozmogljivo prevleko** za univerzalno uporabo.**Tehnični opis**

Ø rezila D_c	4 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	16 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,023 mm
Kot spirale	35 stopinj
Število zob Z	4
Ø držala D_s	4 mm
Oblika držala	HA
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,04 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		