



TY® garnitura vijačnih nastavkov, 8-delna, 1/4 cole C 6,3 29 mm, Število delov: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	674163 8
GTIN	4010995421373
Razred artikla	63K

Opis

Izvedba:

Vijačni nastavki TY® z dolžino 29 mm imajo glede na običajne vijačne nastavke z dolžino 25 mm zaradi dodatnih 4 mm daljšo torzijsko cono in s tem daljšo življenjsko dobo. Idealno za zmogljive vrtalne in udarne vijačnike. Shranjevanje v držalu iz umetne mase BitBuddy® omogoča udobno enoročno uporabo z neposrednim vpenjanjem vijačnih nastavkov iz držala v izvijač.

Prednosti:

Barvne vijačne nastavke lahko hitro in enostavno najdete, zaradi barvnega plašča jih **z UV-svetilko najdete tudi v temi.**

Vsebina:

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 1 kos PH2

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos vel. PZ1; PZ2; PZ3

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX15; TX20; TX25

Spojno držalo: 1 kos

Napotek:

Primerno LED/UV žepno svetilko najdete pod art. 081518 UV-LED.

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv

Podatkovni list

Pogonski profil	Izvijač Torx®
Dolžina vijalnega nastavka	29 mm
Število delov	8
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

LED- in UV-žepna svetilkaz akumulatorjem Tip UV-LED	081518 UV-LED
-----------------------------------------------------	---------------