

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
ISO-oznaka držala	A12K SV95CR/L07
Srednji premik L_3	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Dolžina glave L_1	28 mm
Širina vratu L_4	9 mm
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D_5	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200