

KÄRCHER**Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L40****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 078522 IVR-L40 |
| GTIN | 4054278459684 |
| Razred artikla | 07D |

Opis**Izvedba:**

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z 1 motorjem 1,2 kW in **40-litrsko posodo.**

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. **Brez pribora.**

Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

| | |
|---------|--------|
| Dolžina | 711 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pretok zraka | 59 l/s |
| Prostornina zbiralnika | 40 l |
| Delovni hrup | 71 dB(A) |
| Širina | 523 mm |
| Oznaka proizvajalca | IVR-L 40/12-1 |
| Razred sesanja prahu | L |
| Razred sesanja prahu | L |
| Velikost priključka | DN50 mm |
| Poraba moči | 1200 W |
| Dolžina kabla | 6 m |
| Višina | 960 mm |
| Masa | 36 kg |
| Vakuum | 230 mbar |
| Število turbin | 1 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Garnitura za odsesavanje odrezkov in tekočine Velikost priključka DN40 | 078529 DN40 |
| Zbiralnik za odrezke za industrijski sesalnik Prostornina 20 l | 078524 20 |
| Reducirni adapter Velikost priključka DN40 | 078533 DN40 |