

KÄRCHER**Visokotlačni čistilnik, brez ogrevanja, Oznaka proizvajalca: HD615MPLUS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Prenosni visokotlačni čistilnik z motorjem za izmenični tok. Naprava s **krmiljenjem prek tlačnega stikala**, s sistemom proti zvijanju, pod tlakom vrtljivo uležajeno visokotlačno cevjo in vrtljivo cevjo iz Jekla. Robustna aksialna črpalka s 3 bati z medeninasto glavo cilindrov. Priključek za vodo iz medenine. Najvišja temperatura dovodne vode znaša 60 °C.

Visokotlačna pištola **EASY!Force** izkorišča povratno silo visokotlačnega curka in s tem zmanjšuje držalno silo za uporabnika. Zagotavlja popolnoma novo in neutrudljivo udobje pri delu.

Izboljššan keramični ventil. Vgrajen sistem priključevanja EASY!Lock. Omogoča hitro in preprosto priključitev pribora (npr. šobe, pršilne cevi) z enotnimi priključki.

· **Aksialna črpalka s 3 kaljenimi bati iz plemenitega jekla.**

Obseg dobave:

Vključno z 10-metrsko vrhunsko visokotlačno cevjo, pištolo EASY!Force z mehkim vložkom, 840-milimetrsko cevjo iz jekla INOX, zmogljivo šobo in rezkarjem za umazanijo.

Tehnični opis

Masa	30 kg
Količina pretoka	560 l/h

Varovalka za električno omrežje	16 A
Oznaka proizvajalca	HD 6/15 M Plus *EU
Poraba moči	3100 W
Delovni tlak	150 bar
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Visokotlačni čistilnik