

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Širina vratu L ₄	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Dolžina glave L ₁	28 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
ISO-oznaka držala	A12K SV95CR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200