

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	12 mm
Velikost ploščice	7 mm
Dolžina glave L ₁	15 mm
Celotna dolžina L	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SVLCR/L 1010E07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost držala	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200